


### Фітинги Мод. 8512



Прямі  
Фітинги з ущільнюючим кільцем




РОЗМІРИ										
Мод.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Bara (r)
8512 4-1/8	4	G1/8	5	8,8	13,5	6	23,8	12	2,5	14
8512 6-1/8	6	G1/8	5	11,7	13,5	6	27	12	4	15
8512 6-1/4	6	G1/4	6	11,7	16,4	7	28	15	4	25
8512 8-1/8	8	G1/8	8,5	13,7	15,2	6	32,5	14	5	20
8512 8-1/4	8	G1/4	7	13,7	16,4	7	31	15	6	24
8512 10-1/4	10	G1/4	10	16,3	18,5	7	36,5	17	7	32
8512 10-3/8	10	G3/8	4,5	16,3	20,5	7	31	19	8	38
8512 12-3/8	12	G3/8	4,6	18,4	20,5	7	30,5	19	9	30
8512 12-1/2	12	G1/2	5,6	18,4	24,8	8	31,5	22	9	50

### Фітинги Мод. 8522



Кутові поворотні  
Фітинги з ущільнюючим кільцем




РОЗМІРИ										
Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Bara (r)
8522 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	21,5	9	12	18
8522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	26	10	12	23
8522 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,5	7	26	10	15	30
8522 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,5	6	29	12	12	28
8522 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,5	7	29	12	15	34
8522 10-1/4	10	G1/4	5	19,5	16,8	7	31,5	13	15	40
8522 10-3/8	10	G3/8	5	19,5	16,8	7	31,5	13	19	50
8522 12-3/8	12	G3/8	7	20,5	19	7	33	15	19	55
8522 12-1/2	12	G1/2	7	21,5	19	8	33	15	22	68

### Фітинги Мод. 8432



Трійники  
Фітинги з ущільнюючим кільцем



РОЗМІРИ										
Мод.	A	D	C	E	F	H	L	SW1	Bara (r)	
8432 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	43	12	25	
8432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	52	12	33	
8432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,5	6	58	12	42	
8432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,5	7	58	15	49	